

Garant**SOMT 083604 PDER, CU7530, Typ: ST500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214916 ST500
GTIN	4045197706614
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Zosilnená hrúbka dosky umožňuje jasne tvarovanú geometriu žľabu pre pozitívne správanie pri rezaní a minimalizuje náchylnosť na zlomenie.

Rezný materiál:

Cermet.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,12 mm
Typ	ST500
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT 083604 PDER
Typ	CU7530
Rezný materiál	Cermet

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	270	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		