

**Garant****Upínací trň pre frézy so závitom, SK 40, Závit M × dĺžka L1: M6X25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301309 M6X25
GTIN	4045197706683
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

Cylindrická konštrukcia.

**Použitie:**

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací kľúč č. 308820 – 308835.

**Technický opis**

Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Ø otvoru D <sub>1</sub> tolerancia IT6	6,5 mm
Závit M	M6×25
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	44 mm
Vonkajší Ø D	13 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy

## Príslušenstvo

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308615 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308700 40
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40	308620 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308635 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 40	308640 40
Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308630 40
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
	308801 40

Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený  
Vhodné pre strmé kužele 40

Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre  
strmé kužele 40

308740 40

Ťažné čapyMori-Seiki, utesnený, typ A Vhodné pre strmé  
kužele 40

308625 40

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308765 40

Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308785 40

Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 40

308650 40

Ťažné čapyMazak, typ A Vhodné pre strmé kužele 40M

308670 40M

Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308660 40