

Garant**tepelný upínací trň, PSC 40, krátka, Ø upnutia D1: 14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308566 14
GTIN	4045197703545
Trieda položky	31C

Popis**Prevedenie:**

- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302417. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 – 354450.

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885, nástrčný kľúč č. 309893, a súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906, veľ. 180.

Technický opis

Ø D ₂	27 mm
Ø upnutia D ₁	14 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Vonkajší Ø D	34 mm
upínač	PSC 40, krátka
Norma upínača	ISO 26623-1

Technický list

Vnútorne chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/308566-14>