

Garant**List za zarezovanje HSS, nevtralna, Višina lista h₅/širina zareze w: 32/2,2mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273556 32/2,2 |
| GTIN | 4062406080662 |
| Razred artikla | 21U |

Opis

Primerno za:

Držalo art. 273984 – 274000 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Višina lista h ₅ | 32 mm |
| Širina zareze w | 2,2 mm |
| za maksimalni Ø obdelovanca | 60 mm |
| Celotna dolžina L | 150 mm |
| Rezalni material | HSS |
| Vrsta uporabe | nevtralna |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Sistemeski ključ | da |
| možnost aksialnega zarezovanja | ne |
| Vrsta izdelka | List za zarezovanje |

