

Garant**GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 16/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215565 16/2
GTIN	4045197708045
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje, z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija** visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo, za manjšo silo rezanja za MTC uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.**

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Napotek:

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP.**

Tehnični opis

Prevesna dolžina L ₁	50 mm
Ø držala D _s h6	16 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	140 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219825 (8IP; 2,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1335..
Ø rezila D _c	16 mm
Število rezil Z	2

Dolžina rampe L za α_{maks}	10,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	30 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	29 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,2 mm
Kot rampe α_{maks}	1,64 stopinj
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	13 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP