

Garant**Rezkar za posnemanje robov, z izvrtino, Kot γ : 50stopinj****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215700 50
GTIN	4045197708168
Razred artikla	210

Opis**Napotek:**

- Priporočljive rezalne obračalne ploščice za posnemanje: Art. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Pri uporabi drugih rezalnih obračalnih ploščic se lahko skrajša življenjska doba oziroma zmanjša kakovost obdelave.
- Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. 211750 vel. 5,0 z rezilom art. 674252 vel. 15IP.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1604..
minimalni \varnothing D	35 mm
dosegljiva dolžina posnetja l	30 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	3
Kot γ	50 stopinj
Celotna dolžina $L_{celotna}$	50 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219811 (15IP; 5,0 Nm)
dosegljiva višina posnetja h	23 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
maksimalni Ø D ₁	73 mm
dosegljiva širina posnetja b	18 mm
Podajanje na zob pri h _{maks}	0,13 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	6
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219811
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP