

**Garant****Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, SK 40, Območje rezanja navoja: M14-33****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 334630 M14-33 |
| GTIN                  | 4045197708076 |
| Razred artikla        | 31P           |

**Opis****Izvedba:**

- Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
  - Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.
- S kroglično vodilno tulko za lažjo vzdolžno kompenzacijo brez zračnosti.**

**Uporaba:**

- Izdelovanje natančnega navoja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- Za NC stroje in obdelovalne centre.

**Dodatni pribor:**

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308835.

**Napotek:**

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Izravnava dolžine na tlak: 24 mm

Izravnava dolžine na vlek: 24 mm

Zunanji Ø D: 79 mm

Notranji Ø D<sub>1</sub>: 48 mm

Previsna dolžina A: 138 mm

**Tehnični opis**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Območje rezanja navoja    | M14 – M33                  |
| Izravnava dolžine na tlak | 24 mm                      |
| Zunanji Ø D               | 79 mm                      |
| Izravnava dolžine na vlek | 24 mm                      |
| Previsna dolžina A        | 138 mm                     |
| Notranji Ø D <sub>1</sub> | 48 mm                      |
| Trn za rezkarje           | SK 40                      |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1                 |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69871                  |
| Vrsta izdelka             | Glava za vrezovanje navoja |

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40  | 308640 40 |
| Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40   | 308660 40 |
| Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 14 mm | 335440 14 |
| Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm    | 335640 12 |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40                        | 308802 40 |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40         | 308700 40 |
| Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40                                       | 308765 40 |
| Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 25 mm    | 335640 25 |
| Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40                        | 308804 40 |
| Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 12 mm | 335440 12 |

|  |            |
|--|------------|
| Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M  | 308670 40M |
| Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 18 mm                       | 335440 18  |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40  | 308615 40  |
| Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 18 mm                          | 335640 18  |
| Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm                          | 335640 16  |
| Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40                                  | 308805 40  |
| Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 22 mm                       | 335440 22  |
| Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40  | 308740 40  |
| Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40   | 308650 40  |
| Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 28 mm                          | 335640 28  |
| Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40   | 308780 40  |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 | 308820 40  |
| Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40                                  | 308801 40  |
| Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40   | 308635 40  |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40   | 308605 40  |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40   | 308806 40  |
| Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm                       | 335440 11  |
| Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm                          | 335640 14  |
| Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 20 mm                       | 335440 20  |
|  | 335440 25  |

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 25 mm

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40 308785 40

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm 335640 11

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40 308795 40

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40 308812 40

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 28 mm 335440 28

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40 308810 40

Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40 308610 40

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40 308790 40

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40 308620 40

Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40 308803 40

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 16 mm 335440 16

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 22 mm 335640 22

Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40 308830 40

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40 308625 40

Pritezni čep Form A za strmi konus 40 308600 40

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40 308760 40

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 20 mm 335640 20

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40 308720 40

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40 308630 40