

Garant**Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, SK 50, Območje rezanja navoja: M14-33****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	334638 M14-33
GTIN	4045197708083
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- **Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.**
 - **Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.**
- S kroglično vodilno tulko za lažjo vzdolžno kompenzacijo brez zračnosti.**

Uporaba:

- **Izdelovanje natančnega navoja.**
- **Uporabno za desni in levi navoj.**
- **Za NC stroje in obdelovalne centre.**

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308835.

Napotek:

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Izravnava dolžine na tlak: 24 mm

Izravnava dolžine na vlek: 24 mm

Zunanji Ø D: 79 mm

Notranji Ø D₁: 48 mm

Previsna dolžina A: 133 mm

Tehnični opis

Zunanji Ø D	79 mm
Previsna dolžina A	133 mm
Izravnava dolžine na vlek	24 mm
Območje rezanja navoja	M14 – M33
Notranji Ø D ₁	48 mm
Izravnava dolžine na tlak	24 mm
Trn za rezkarje	SK 50
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

Pribor

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 28 mm	335640 28
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 18 mm	335640 18
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm	335640 16
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 18 mm	335440 18
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 16 mm	335440 16
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 22 mm	335440 22
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50

Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 20 mm	335640 20
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308700 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50	308810 50
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 20 mm	335440 20
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 22 mm	335640 22
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm	335640 12
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 14 mm	335440 14
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 25 mm	335640 25
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 25 mm	335440 25
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm	335640 14
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 12 mm	335440 12
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308780 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308812 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm	335640 11
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm	335440 11
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 28 mm	335440 28