

Garant**Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, HSK-A 63, Območje rezanja navoja: M14-33****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	334652 M14-33
GTIN	4045197708090
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- **Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.**
 - **Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.**
- S kroglično vodilno tulko za lažjo vzdolžno kompenzacijo brez zračnosti.**

Uporaba:

- **Izdelovanje natančnega navoja.**
- **Uporabno za desni in levi navoj.**
- **Za NC stroje in obdelovalne centre.**

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Nasadni ključ art. 309890.

Napotek:

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1

Izravnava dolžine na tlak: 17,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 17,5 mm

Zunanji Ø D: 86 mm

Notranji Ø D_i: 48 mm

Previsna dolžina A: 141 mm

Tehnični opis

Notranji $\varnothing D_1$	48 mm
Izravnava dolžine na vlek	17,5 mm
Območje rezanja navoja	M14 – M33
Izravnava dolžine na tlak	17,5 mm
Zunanji $\varnothing D$	86 mm
Previsna dolžina A	141 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

Pribor

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 28 mm	335440 28
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 16 mm	335440 16
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 22 mm	335640 22
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 25 mm	335640 25
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 18 mm	335440 18
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 20 mm	335640 20
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 12 mm	335640 12
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 22 mm	335440 22
	335440 14

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 14 mm

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm

335640 14

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 18 mm

335640 18

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 20 mm

335440 20

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm

335640 16

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 28 mm

335640 28

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm

335440 11

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm

335640 11

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 12 mm

335440 12

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 25 mm

335440 25