

Garant**Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, HSK-A 100, Območje rezanja navoja: M14-33****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	334656 M14-33
GTIN	4045197708106
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- **Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.**
 - **Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.**
- S kroglično vodilno tulko za lažjo vzdolžno kompenzacijo brez zračnosti.**

Uporaba:

- **Izdelovanje natančnega navoja.**
- **Uporabno za desni in levi navoj.**
- **Za NC stroje in obdelovalne centre.**

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Nasadni ključ art. 309890.

Napotek:

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Standard vpenjalnega trna: DIN 69893

Izravnava dolžine na tlak: 17,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 17,5 mm

Zunanji Ø D: 86 mm

Notranji Ø D_i: 48 mm

Previsna dolžina A: 144 mm

Tehnični opis

Območje rezanja navoja	M14 – M33
Izravnava dolžine na vlek	17,5 mm
Previsna dolžina A	144 mm
Izravnava dolžine na tlak	17,5 mm
Zunanji \varnothing D	86 mm
Notranji \varnothing D ₁	48 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

Pribor

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 28 mm	335440 28
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 16 mm	335640 16
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 22 mm	335640 22
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 25 mm	335640 25
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 20 mm	335640 20
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 11 mm	335640 11
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 14 mm	335440 14
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 11 mm	335440 11
	335640 14

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 18 mm

335440 18

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 28 mm

335640 28

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 16 mm

335440 16

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm

335640 12

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 18 mm

335640 18

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 20 mm

335440 20

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 25 mm

335440 25

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 22 mm

335440 22

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 12 mm

335440 12