

Garant

Glava za vpenjalne stročnice, ekstra vitka, SK 40 A = 160, Vpenjalna širina: 2-6mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300784 2-6
GTIN	4045197708373
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Zunanji in notranji konus sta brušena.
- Držala prenapeta.
- Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Vpenjalna stročnica se z vpenjalnim vijakom od zadaj vpne skozi vpenjalno glavo, vpenjalna matica ni potrebna!

Prednosti:

Ekstremno vitka izvedba omogoča obdelavo tudi težko dostopnih sestavnih delov, na primer pri izdelavi orodja in kalupov.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim vijakom in ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806,

AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835,

GARANT vpenjalne stročnice art. 309563,

vpenjalne stročnice ALBRECHT art. 309572 – 309573.

Tehnični opis

Vpenjalna širina	2 - 6 mm
Ø D ₂	13 mm

Ø D ₁	9,6 mm
Previsna dolžina A	160 mm
Zunanji Ø D	27 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 160
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvirtina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
	308625 40

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308801 40

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40

308785 40

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40

308765 40

Pritezni čepForm A za strmi konus 40

308600 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40

308605 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308830 40

Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M

308670 40M

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40

308795 40

Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40

308700 40

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308806 40