

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872, za strmi konus: 40 SK**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308810 40
GTIN	2050001771629
Razred artikla	39Z

Opis**Izvedba:**

Natično orodje za **kontrolirano momentno zatezanje**.

Prednosti:

Brez zdrsovanja, kot pri običajnih vpenjalnih ključih, zato ni nevarnosti telesnih poškodb!

Uporaba:

Za varno zatezanje pritezni čepov.

za pritezne čepe z barvno kodo: SK 40

Natično držalo: 9×12 mm

Tehnični opis

Natično držalo	9×12 mm
za pritezne čepe z barvno kodo	SK 40
za strmi konus	40

Pribor

Osnovni momentni ključ brez natičnega orodja Maksimalni vrtilni moment 60 N·m	656055 60
Osnovni momentni ključ s skalo za nastavljanje Maksimalni vrtilni moment 50 N·m	657277 50
Momentni ključ QuickSelect z zaščito pred prestavljanjem, brez natičnega orodja Maksimalni vrtilni moment 50 N·m	657099 50
Osnovni momentni ključ brez natičnega orodja Maksimalni vrtilni moment 60 N·m	656510 60
Momentni ključ QuickSelect brez natičnega orodja Maksimalni vrtilni moment 50 N·m	657094 50
Momentni ključ z ragljo, osnovna naprava brez skale brez natičnega orodja Maksimalni vrtilni moment 50 N·m	657450 50
Momentni ključ s pregibom brez skale Maksimalni vrtilni moment 60 N·m	657750 60
Osnovni momentni ključ Maksimalni vrtilni moment 80 N·m	657500 80
Osnovni momentni ključ Maksimalni vrtilni moment 100 N·m	657410 100