

**Modularni primež, dolgi, Širina čeljusti A: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	362105 125
GTIN	2050001774262
Razred artikla	35G

**Opis****Izvedba:**

- Preprosto mehansko upravljanje (do 3,5 t).
- Preprosto nastavljanje vpenjalne širine.
- Strojni primež s čeljustmi z vlekom navzdol.
- Površinsko kaljen HRC 60.
- Vzporednost 0,02 mm.

**Obseg dobave:**

Vklj. s čeljustmi z vlekom navzdol, 1 prislonom za obdelovanec, 2 utornima maticama art. 362160 vel. 16/16, vpenjalnim ključem in 1 ključem s T-ročajem.

**Napotek:**

Za druge utorne matice glejte art. 362160.

**Tehnični opis**

Vpenjalno območje b	320 mm
Višina osnovnega telesa G	40 mm
Višina čeljusti C	40 mm
Barvna koda za primerni pribor	Gerardi 125
Prečni prilagodni utor n	16 mm
Vzdolžni prilagodni utor l	16 mm
Širina čeljusti A	125 mm

Celotna dolžina L	520 mm
Masa	18,3 kg
maksimalna vpenjalna sila pri 60 Nm	25 kN
Serija	Gerardi 125
Vrsta izdelka	Strojni primež

## Pribor

Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 12/16 mm	362160 12/16
Pomična čeljust (kos) za širino čeljusti 125 mm	362143 125
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 18/16 mm	362160 18/16
Predložna čeljust z vzdolžnimi žlebi (kos) za širino čeljusti 125 mm	362146 125
Vpenjalni element, kompleten (kos) za širino čeljusti 125 mm	362144 125
Čeljust s prizmo (kos) za širino čeljusti 125 mm	362125 125
Modularni element, premičen (kos) za širino čeljusti 125 mm	362145 125
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 16/16 mm	362160 16/16
Gladka predložna čeljust, trda (kos) za širino čeljusti 125 mm	362147 125
Vpenjalni krak, par za širino čeljusti 125 mm	362120 125
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 20/16 mm	362160 20/16
Modularni element, nepremičen (kos) za širino čeljusti 125 mm	362150 125
Gladka predložna čeljust, mehka (kos) za širino čeljusti 125 mm	362148 125
	362160 14/16

Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor  
14/16 mm

---