



## Modularni primež, dolgi, Širina čeljusti A: 150/2mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	362105 150/2
GTIN	2050001774279
Razred artikla	35G

### Opis

#### Izvedba:

- Preprosto mehansko upravljanje (do 3,5 t).
- Preprosto nastavljanje vpenjalne širine.
- Strojni primež s čeljustmi z vlekom navzdol.
- Površinsko kaljen HRC 60.
- Vzporednost 0,02 mm.

#### Obseg dobave:

Vklj. s čeljustmi z vlekom navzdol, 1 prislonom za obdelovanec, 2 utornima maticama art. 362160 vel. 16/16, vpenjalnim ključem in 1 ključem s T-ročajem.

#### Napotek:

Za druge utorne matice glejte art. 362160.

### Tehnični opis

Masa	32 kg
Celotna dolžina L	580 mm
Prečni prilagodni utor n	16 mm
Barvna koda za primerni pribor	Gerardi 150
Vpenjalno območje b	360 mm
Višina čeljusti C	50 mm
Višina osnovnega telesa G	50 mm

Širina čeljusti A	150 mm
Vzdolžni prilagodni utor I	16 mm
maksimalna vpenjalna sila pri 80 Nm	30 kN
Serija	Gerardi 150
Vrsta izdelka	Strojni primež

## Pribor

Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 16/16 mm	362160 16/16
Kotni čeljustni nastavek (kos) za širino čeljusti 150 mm	362130 150
Modularni element, nepremičen (kos) za širino čeljusti 150 mm	362150 150
Sredinska čeljust (kos) za širino čeljusti 150 mm	362142 150
Predložna čeljust z vzdolžnimi žlebi (kos) za širino čeljusti 150 mm	362146 150
Čeljust s prizmo (kos) za širino čeljusti 150 mm	362125 150
Modularni element, premičen (kos) za širino čeljusti 150 mm	362145 150
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 20/16 mm	362160 20/16
Gladka predložna čeljust, mehka (kos) za širino čeljusti 150 mm	362148 150
Vpenjalni element, kompleten (kos) za širino čeljusti 150 mm	362144 150
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 12/16 mm	362160 12/16
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 18/16 mm	362160 18/16
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 14/16 mm	362160 14/16
Čeljustni nastavek s prizmo (kos) za širino čeljusti 150 mm	362135 150

Gladka predložna čeljust, trda (kos) za širino čeljusti 150 mm	362147 150
Vpenjalni krak, par za širino čeljusti 150 mm	362120 150
Pomična čeljust (kos) za širino čeljusti 150 mm	362143 150