

HOLEX**Označevalnik, Ø držala d: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	358740 12
GTIN	4045197707482
Razred artikla	32B

Opis**Izvedba:**

Aluminijasto ohišje z držalom Weldon. Brezstopenjska nastavitev vpenjalne sile. Globina pisave 0,1–0,3 mm.

Prednosti:

Zgoščevanje površine, zato ne pride do oslabitve ali poškodbe materiala. Hitrost označevanja ustreza trenutnemu podajanju. Velika odpornost proti obrabi, zato dolga življenjska doba specialne igle. Primerno za označevanje okroglih površin. Primerno za uporabo na stružnem stroju. Visoka procesna varnost. **Možnost hitre zamenjave igel** s preprostim izvlečenjem. Neravnine obdelovancev do 7 mm (odvisno od izvedbe) se kompenzirajo.

Uporaba:

Za označevanje različnih materialov, kot so aluminij, titan, jeklo, bron, baker, medenina, umetne mase itd. Z majhno konico igle je mogoče pisati na površine trdote do 57 HRC.

Obseg dobave:

Vel. 12 – vklj. s **3 gravirnimi iglami** art. 358745 vel. 0,3–0,5 – 0,8.

Vel. 20 – vklj. s **3 gravirnimi iglami** art. 358745 vel. 0,3–0,6–1,0.

Tehnični opis

L	66 mm
Ø držala d	12 mm
Ø D ₁	3 mm
Vrsta izdelka	Orodje za označevanje

Pribor

Nadomestna igla Radij 0,6 mm	358745 0,6
Nadomestna igla Radij 1,0 mm	358745 1,0
Nadomestna igla Radij 0,3 mm	358745 0,3
Nadomestna igla Radij 0,5 mm	358745 0,5
Nadomestna igla Radij 0,8 mm	358745 0,8