

**Modularni primež, dolgi, Širina čeljusti A: 150/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	362105 150/3
GTIN	2050001774286
Razred artikla	35G

Opis**Izvedba:**

- Preprosto mehansko upravljanje (do 3,5 t).
- Preprosto nastavljanje vpenjalne širine.
- Strojni primež s čeljustmi z vlekrom navzdol.
- Površinsko kaljen HRC 60.
- Vzporednost 0,02 mm.

Obseg dobave:

Vklj. s čeljustmi z vlekrom navzdol, 1 prislonom za obdelovanec, 2 utornima maticama art. 362160 vel. 16/16, vpenjalnim ključem in 1 ključem s T-ročajem.

Napotek:

Za druge utorne matice glejte art. 362160.

Tehnični opis

Višina osnovnega telesa G	50 mm
Celotna dolžina L	680 mm
Prečni prilagodni utor n	16 mm
Masa	35 kg
Vpenjalno območje b	460 mm
Barvna koda za primerni pribor	Gerardi 150
Višina čeljusti C	50 mm

Vzdolžni prilagodni utor I	16 mm
Širina čeljusti A	150 mm
maksimalna vpenjalna sila pri 80 Nm	30 kN
Serija	Gerardi 150
Vrsta izdelka	Strojni primež

Pribor

Modularni element, nepremičen (kos) za širino čeljusti 150 mm	362150 150
Čeljustni nastavek s prizmo (kos) za širino čeljusti 150 mm	362135 150
Gladka predložna čeljust, trda (kos) za širino čeljusti 150 mm	362147 150
Vpenjalni krak, par za širino čeljusti 150 mm	362120 150
Predložna čeljust z vzdolžnimi žlebi (kos) za širino čeljusti 150 mm	362146 150
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 12/16 mm	362160 12/16
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 14/16 mm	362160 14/16
Pomična čeljust (kos) za širino čeljusti 150 mm	362143 150
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 16/16 mm	362160 16/16
Modularni element, premičen (kos) za širino čeljusti 150 mm	362145 150
Vpenjalni element, kompleten (kos) za širino čeljusti 150 mm	362144 150
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 20/16 mm	362160 20/16
Gladka predložna čeljust, mehka (kos) za širino čeljusti 150 mm	362148 150
	362160 18/16

Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor
18/16 mm

Kotni čeljustni nastavek (kos) za širino čeljusti 150 mm	362130 150
Sredinska čeljust (kos) za širino čeljusti 150 mm	362142 150
Čeljust s prizmo (kos) za širino čeljusti 150 mm	362125 150