

**Garant**
**CNMG 120416, Zvrst: HB7020**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250328 HB7020
GTIN	4045197711212
Razred artikla	21G

### Opis

CNMG 120416 HB7020 Zvrst: HB7020  
 Lomilec odrezkov: SG  
 Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 300 m/min

### Tehnični opis

Podajanje $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Radij rezila	1,6 mm
Globina reza $a_p$	1,5 - 8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SG

Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje