

Garant**CNMM 120408, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250452 HB7020
GTIN	4045197711243
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 120408 HB7020 Zvrst: HB7020
Lomilec odrezkov: SR
Globina reza a_p : 2 - 10 mm
Podajanje f : 0,4 - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 300 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SR
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	2 - 10 mm

Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje