

**Garant****CNMM 120412, Zvrst: HB7020**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250453 HB7020
GTIN	4045197711250
Razred artikla	21G

## Opis

CNMM 120412 HB7020 Zvrst: HB7020  
Lomilec odrezkov: SR  
Globina reza  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Podajanje  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 300 m/min

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	2 - 10 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Lomilec odrezkov	SR
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,4 - 1,2 mm/v
Radij rezila	1,2 mm

Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje