

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251016 25/16
GTIN	4045197711571
Razred artikla	21T

Opis

Napotek:

Uporabljajte z obračalno ploščico KNUX 1604..L.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	KNUX 1604.. R/L
Srednji premik L_3	20,5 mm
Garnitura vzmeti	259044 3
Velikost ploščice	16 mm
Vpenjalna spona	259038 17
ISO-oznaka držala	A25T CKUNR/L16
Vijak za vpenjalno spono	259021 3
Pin	259049 4
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	36 mm
Celotna dolžina L	300 mm
Višina vpenjanja L_2	23 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno

Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalna spona Tip 17	259038 17
Vijak za vpenjalno spono Tip 3	259021 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 4 mm	674242 4
Garnitura vzmeti10-del. Tip 3	259044 3
Zatič Tip 4	259049 4
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600