

Garant**SNMG 120412, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251226 HB7020
GTIN	4045197711182
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Radij rezila	1,2 mm
Globina reza a_p	0,5 - 6 mm
Zvrst	HB7020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120412

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje