

Garant
KNUX 160410L, Zvrst: HB7020


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251078 HB7020
GTIN	4045197711311
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160410L HB7020 Zvrst: HB7020

Lomilec odrezkov: SG

Lomilec odrezkov: 3,2 mm

 Globina reza a_p : 1 - 6 mm

 Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v

 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	1 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	1 - 6 mm
Lomilec odrezkov	3,2 mm
Lomilec odrezkov	SG
Zvrst	HB7020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160410L
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje