


Garant**WNMG 080408, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252208 HB7020
GTIN	4045197711335
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Globina reza a _p	1,5 - 6 mm
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v _c za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Lomilec odrezkov	SG
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje