

Garant**Voziček za palete, Tovorna površina Š×G: 1200X800/Hmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919908 1200X800/H
GTIN	4045197711656
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Robustna konstrukcija iz kotnega železa s 4 lovilnimi koti za namestitev ploščatih palet in mrežnih zabojev. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz elastične polne gume, pesta z valjčnim ležajem. S praktičnim ročajem za potiskanje. Ergonomičen ročaj s prevleko Haptoprene® za največje udobje – tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.

Uporaba:

Za namestitev ploščatih palet in mrežnih zabojev.

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.

Tehnični opis

Nosilnost	1200 kg
Ø koles	160 mm
Material roba	Elastična polna guma
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Masa	39 kg

Višina	300 mm
Višina tovarne površine	245 mm
Širina	1275 mm
Širina površine	1210 mm
Globina tovarne površine	810 mm
Globina	875 mm
Ročaj	da
Vrsta izdelka	Vozički za palete