



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Aluminijasti delovni podest z jekleno mrežno rešetko, Število stopnic vključno s platformo: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966149 2
GTIN	4031405510180
Razred artikla	98G

Opis

Izvedba:

Čvrsta, zvarjena cevna konstrukcija, stopnice iz nedrseče jeklene mrežne rešetke. Konci nosilnih prečk z nedrsečimi oblogami iz umetne mase. Možnost premikanja z 2 dviznima kolesoma. Zgornja stojna površina 550 × 300 mm.

Tehnični opis

Masa	8 kg
Globina osnovne ploskve	0,73 m
Širina osnovne ploskve	0,69 m
Globina platforme	300 mm
Višina platforme brez ograje	0,4 m
Pohodnost	enostranska
Kolesa	da
Širina platforme	550 mm

Material	Zvarjena cevna konstrukcija, stopnice iz neдрseče jeklene mrežne rešetke
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Delovna višina pribl.	2,4 m
Število stopnic vključno s platformo	2
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Delovni podesti