



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Aluminijasti delovni podest z jekleno mrežno rešetko, Število stopnic vključno s platformo: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966149 3
GTIN	4031405510197
Razred artikla	98G

Opis

Izvedba:

Čvrsta, zvarjena cevna konstrukcija, stopnice iz nedrseče jeklene mrežne rešetke. Konci nosilnih prečk z nedrsečimi oblogami iz umetne mase. Možnost premikanja z 2 dvignima kolesoma. Zgornja stojna površina 550 × 300 mm.

Tehnični opis

Delovna višina pribl.	2,6 m
Širina osnovne ploskve	0,73 m
Število stopnic vključno s platformo	3
Globina osnovne ploskve	0,97 m
Masa	12 kg
Širina platforme	550 mm
Kolesa	da
Izvedba stopalne površine	Stopnica

Globina platforme	300 mm
Pohodnost	enostranska
Višina platforme brez ograje	0,6 m
Material	Zvarjena cevna konstrukcija, stopnice iz nedrseče jeklene mrežne rešetke
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Delovni podesti