

Garant**Kopirni rezkar kratki, cilindrično držalo, Ø D: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212601 32
GTIN	4045197712677
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča. Največja natančnost zamenjave $\pm 0,015$ mm.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

Jeklo – za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Napotek:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni $\varnothing D_w$.

Tehnični opis

\varnothing rezila D_c	32 mm
Vijak za obračalno ploščico	219876 (30IP; 6,0 Nm)
$\varnothing d_1$	27 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	186 mm
\varnothing držala D_s h6	32 mm
Prevesna dolžina L_1	100 mm
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje

Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	219876
-----------------	--------