

**Garant**
**Kopirni rezkar zelo dolgi, cilindrično držalo, Ø D: 20mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 212606 20     |
| GTIN                  | 4045197712769 |
| Razred artikla        | 210           |

**Opis**
**Izvedba:**

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča. Največja natančnost zamenjave  $\pm 0,015$  mm.

**Uporaba:**

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

**Jeklo** – za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

**Napotek:**

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni  $\varnothing D_w$ . Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnični opis**

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| $\varnothing$ rezila $D_c$           | 20 mm                 |
| Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$ | 191 mm                |
| Vijak za obračalno ploščico          | 219874 (20IP; 5,0 Nm) |
| Dolžina $\varnothing d_1$            | 115 mm                |
| Prevesna dolžina $L_1$               | 34 mm                 |
| $\varnothing$ držala $D_s$ h6        | 20 mm                 |
| $\varnothing d_1$                    | 17 mm                 |
| Število rezil Z                      | 2                     |
| z notranjim hlajenjem                | da                    |
| Izvedba držala                       | cilindrično držalo    |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Uporaba za rezkanje | Kopirno rezkanje |
| Zamenjava orodja    | PowerCard        |
| Vrsta izdelka       | Kopirni rezkar   |

---

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm | 211750 5,0  |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP     | 674252 20IP |
| Vpenjalni vijak   | 219874      |