


Garant**Rezkalna obračalna ploščica Ø 16 mm, Tip: T1****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 212660 T1 |
| GTIN | 4045197712448 |
| Razred artikla | 21A |

Opis**Izvedba:**

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.

· **Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: $\pm 0,015$ mm.**

Uporaba:

Okrogle ploščice s polnim radijem, za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Tehnični opis

| | |
|--|--|
| Rezalni material | HM |
| Zvrst | HB7935 |
| Podajanje f_z v aluminij s kratkimi odrezki | 0,25 mm |
| Podajanje f_z v jeklo < 1400 N/mm ² | 0,28 mm |
| Podajanje f_z v jeklo < 60 HRC | 0,2 mm |
| Podajanje f_z v titan > 850 N/mm ² | 0,25 mm |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |

