

**Garant**
**Kopirni rezkar kratki, cilindrično držalo, Ø D: 16mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212601 16
GTIN	4045197712646
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča. Največja natančnost zamenjave  $\pm 0,015$  mm.

**Uporaba:**

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

**Jeklo** – za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

**Napotek:**

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni  $\varnothing D_w$ . Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnični opis**

Ø držala $D_s$ h6	16 mm
Prevesna dolžina $L_1$	32 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	92 mm
Ø $d_1$	14 mm
Vijak za obračalno ploščico	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Ø rezila $D_c$	16 mm
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	cilindrično držalo

Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

---

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Vpenjalni vijak	219873