

Garant**Kopirni rezkar, z navojem, Ø D: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212620 16
GTIN	4045197712905
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Brez notranjega hlajenja.

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča.

Največja natančnost zamenjave $\pm 0,015$ mm.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

Jeklo – za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Napotek:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni $\varnothing D_w$. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art.

211750 vel. 3,0 s stblom art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Dolžina 1	28 mm
Vpenjalni navoj M	M8
$\varnothing D_2$	13,5 mm
Vijak za obračalno ploščico	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	28 mm
$\varnothing D_1$ h6	8,5 mm
\varnothing rezila D_c	16 mm

Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	ne
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Vpenjalni vijak	219873