

**Garant****Rezkalna obračalna ploščica Ø 25 mm, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212680 ST1400
GTIN	4045197712523
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

**Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.**

· **Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave:  $\pm 0,015$  mm.**

**Uporaba:**

Okrogle ploščice s polnim radijem, za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

**Tehnični opis**

Tip	ST1400
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7520
Podajanje $f_z$ v aluminij s kratkimi odrezki	0,3 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,33 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo < 60 HRC	0,25 mm
Podajanje $f_z$ v titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje