

**Garant**
**Kopirni rezkar kratki, cilindrično držalo, Ø D: 20mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212601 20
GTIN	4045197712653
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča. Največja natančnost zamenjave  $\pm 0,015$  mm.

**Uporaba:**

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

**Jeklo** – za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

**Napitek:**

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni  $\varnothing D_w$ . Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stblom art. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnični opis**

$\varnothing d_1$	17 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	20 mm
Prevesna dolžina $L_1$	38 mm
Vijak za obračalno ploščico	219874 (20IP; 5,0 Nm)
$\varnothing$ držala $D_s$ h6	20 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	104 mm
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	cilindrično držalo

Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	219874
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP