


Garant**Rezkalna obračalna ploščica Ø 12 mm, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212650 ALU
GTIN	4045197712172
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.

· Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: $\pm 0,015$ mm.

Uporaba:

Okrogle ploščice s polnim radijem, za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Tehnični opis

Tip	ALUMINIJ
Rezalni material	HM
Zvrst	HU7810
Podajanje f_z v aluminij s kratkimi odrezki	0,2 mm
Podajanje f_z v jeklo < 1400 N/mm ²	0,2 mm
Podajanje f_z v jeklo < 60 HRC	0,15 mm
Podajanje f_z v titan > 850 N/mm ²	0,2 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje