

Garant**Kopirni rezkar kratki, cilindrično držalo, Ø D: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212601 25
GTIN	4045197712660
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča. Največja natančnost zamenjave $\pm 0,015$ mm.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

Jeklo – za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Napotek:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni $\varnothing D_w$.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	121 mm
\varnothing držala D_s h6	25 mm
Prevesna dolžina L_1	45 mm
Vijak za obračalno ploščico	219875 (25IP; 6,0 Nm)
\varnothing rezila D_c	25 mm
$\varnothing d_1$	22 mm
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje

Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	219875
-----------------	--------