

Garant**Kopirni rezkar dolgi, cilindrično držalo, Ø D: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212603 16
GTIN	4045197712714
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča. Največja natančnost zamenjave $\pm 0,015$ mm.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

Jeklo – za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Napotek:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni $\varnothing D_w$. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

\varnothing rezila D_c	16 mm
Prevesna dolžina L_1	28 mm
Vijak za obračalno ploščico	219873 (15IP; 3,0 Nm)
$\varnothing d_1$	14 mm
\varnothing držala D_s h6	16 mm
Dolžina $\varnothing d_1$	63 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	123 mm
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	cilindrično držalo

Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Vpenjalni vijak	219873
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0