


Garant**Rezkalna obračalna ploščica Ø 25 mm, Tip: T1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212680 T1
GTIN	4045197712547
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.

· **Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: $\pm 0,015$ mm.**

Uporaba:

Okrogle ploščice s polnim radijem, za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Zvrst	HB7935
Podajanje f_z v aluminij s kratkimi odrezki	0,3 mm
Podajanje f_z v jeklo < 1400 N/mm ²	0,33 mm
Podajanje f_z v jeklo < 60 HRC	0,25 mm
Podajanje f_z v titan > 850 N/mm ²	0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje