



## Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na paličju, Tip: 120SF



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441 180 120SF
GTIN	4045197713186
Razred artikla	42D

### Opis

#### Izvedba:

Mehansko 3D-merilno stojalo z zglobi in s centralnim zatezanjem. Vsi trije zglobi se vpnejo z enim vrtljivim zvezdastim gumbom. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Krogelni zglobi omogočajo hitro in enostavno pozicioniranje. Magnetna noga s prizmatičnim podnožjem in stikalom.

Standardno vpenjalo za merilno uro z vpenjalnim stebлом  $\varnothing$  6 mm,  $\varnothing$  8 mm in prizmo. Fina nastavitvev na vpenjalju za merilne ure.

### Tehnični opis

Dolžina zgloba L <sub>2</sub>	51 mm
Dolžina zgloba L <sub>1</sub>	56 mm
Vpenjalna sila	320 N
Širina magnetne noge	30 mm
Maksimalna obremenitev	2,7 kg
Prevesna dolžina	178 mm

Višina magnetne noge	36 mm
Dolžina magnetne noge	36 mm
Priključni navoj spodaj	M5
Vrsta izdelka	Merilni stativi

## Pribor

Vpenjalo za merilno stojalo Tip H	442100 H
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 120	442114 120
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442100 2SM
Noga za merilno stojalo Tip S	442140 S
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 120	442110 120
Noga za merilno stojalo Tip S	442120 S
Noga za merilno stojalo s fino nastavitvijo Tip S	442125 S
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442104 2SM
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K1	442100 K1
Vpenjalo za merilno stojalo Tip QR	442100 QR
Vpenjalo za merilno stojalo Tip CA	442100 CA
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K2	442100 K2