

HOLEX**Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na paličju, Tip: 240****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	441180 240
GTIN	4045197713193
Razred artikla	42D

Opis**Izvedba:**

Mehansko 3D-merilno stojalo z zglobi in s centralnim zatezanjem. Vsi trije zglobi se vpnejo z enim vrtljivim zvezdastim gumbom. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Krogelni zglobi omogočajo hitro in enostavno pozicioniranje. Magnetna noga s prizmatičnim podnožjem in stikalom.

Standardno vpenjalo za merilno uro z vpenjalnim stebлом \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm in prizmo. Fina nastavitvev na vpenjalju za merilne ure.

Tehnični opis

Vpenjalna sila	800 N
Dolžina zgloba L ₂	101 mm
Maksimalna obremenitev	4 kg
Dolžina zgloba L ₁	110 mm
Širina magnetne noge	50 mm
Višina magnetne noge	55 mm

Dolžina magnetne noge	60 mm
Prevesna dolžina	282 mm
Priključni navoj spodaj	M8
Vrsta izdelka	Merilni stativi

Pribor

Vpenjalo za merilno stojalo Tip K2	442100 K2
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K1	442100 K1
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442104 2SM
Noga za merilno stojalo Tip 1	442140 1
Noga za merilno stojalo Tip 1	442120 1
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442100 2SM
Noga za merilno stojalo Tip 0	442140 0
Noga za merilno stojalo Tip K3	442120 K3
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442114 240
Vpenjalo za merilno stojalo Tip H	442100 H
Noga za merilno stojalo Tip V	442120 V
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442110 240
Noga za merilno stojalo Tip 1	440868 1
Vpenjalo za merilno stojalo Tip CA	442100 CA
Vpenjalo za merilno stojalo Tip QR	442100 QR
Noga za merilno stojalo Tip 0	442120 0
Noga za merilno stojalo s fino nastavitvijo Tip 0	442125 0