

HOLEX**Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na paličju, Tip: 290****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	441180 290
GTIN	4045197713308
Razred artikla	42D

Opis**Izvedba:**

Mehansko 3D-merilno stojalo z zglobi in s centralnim zatezanjem. Vsi trije zglobi se vpnejo z enim vrtljivim zvezdastim gumbom. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Krogelni zglobi omogočajo hitro in enostavno pozicioniranje. Magnetna noga s prizmatičnim podnožjem in stikalom.

Standardno vpenjalo za merilno uro z vpenjalnim stebлом \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm in prizmo. Fina nastavitvev na vpenjalju za merilne ure.

Tehnični opis

Širina magnetne noge	50 mm
Dolžina zgloba L ₂	129 mm
Višina magnetne noge	55 mm
Dolžina magnetne noge	80 mm
Prevesna dolžina	349 mm
Dolžina zgloba L ₁	149 mm

Vpenjalna sila	800 N
Maksimalna obremenitev	8 kg
Priključni navoj spodaj	M8
Vrsta izdelka	Merilni stativi

Pribor

Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442100 2SM
Noga za merilno stojalo Tip 1	440868 1
Noga za merilno stojalo Tip V	442120 V
Noga za merilno stojalo Tip K3	442120 K3
Noga za merilno stojalo Tip 0	442120 0
Vpenjalo za merilno stojalo Tip QR	442100 QR
Noga za merilno stojalo Tip 0	442140 0
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K2	442100 K2
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442104 2SM
Vpenjalo za merilno stojalo Tip H	442100 H
Noga za merilno stojalo Tip 1	442120 1
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442110 290
Noga za merilno stojalo Tip 1	442140 1
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K1	442100 K1
Vpenjalo za merilno stojalo Tip CA	442100 CA
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442114 290
Noga za merilno stojalo s fino nastavitvijo Tip 0	442125 0