

Garant**WNMG 080404, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251962 HB7020
GTIN	4045197711083
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080404 HB7020 Zvrst: HB7020

Lomilec odrezkov: SS

Globina reza a_p : 0,3 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 400 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HB7020

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje