

Garant**Garnitura rezil HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 14,75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	231630 14,75
GTIN	4045197710093
Razred artikla	21M

Opis**Izvedba:**

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju $\leq 20 \mu\text{m}$. Za izvrtine do točnosti IT9.

Napotek:

Rezalni podatki veljajo za osnovni element $5 \times D$.

Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.

Tehnični opis

Ø D	14,75 mm
za osnovni element velikosti	14,5 mm
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki	0,31 mm/v
Serija	HiPer-Drill
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Kot konice	135 stopinj

Zvrst	HU7810
Rezalni material	Karbidna trdina
Polstandardno	da
Število rezil Z	2
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	200 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	150 m/min	N
CuZn	primerno	180 m/min	N
mokro maks.	primerno		