


**Garant****SNMG 120408, Zvrst: HB7020**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251144 HB7020
GTIN	4045197711038
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Lomilec odrezkov	SS
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7020
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje