

Garant**WNMG 060408, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251954 HB7020
GTIN	4045197711076
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 060408 HB7020 Zvrst: HB7020

Lomilec odrezkov: SS

Globina reza a_p : 0,3 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 400 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	SS
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Zvrst	HB7020

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje