


Garant**DNMG 150608, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250660 HB7020
GTIN	4045197711014
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	SS
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje