

Garant**KNUX 160405R, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251030 HB7020
GTIN	4045197711144
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SM
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,5 mm
Zvrst	HB7020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405R
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

