

Garant**WNMG 080408, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251964 HB7020
GTIN	4045197711090
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080408 HB7020 Zvrst: HB7020

Lomilec odrezkov: SS

Globina reza a_p : 0,3 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 400 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SS
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HB7020

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje