

**Garant****KNUX 160405L, Zvrst: HB7020**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251032 HB7020
GTIN	4045197711151
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Lomilec odrezkov	SM
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,5 mm
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7020
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405L
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

