

Garant**VBMT 160404, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261152 HB7020
GTIN	4045197709394
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 160404 HB7020 Zvrst: HB7020
Lomilec odrezkov: SS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 400 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Lomilec odrezkov	SS
Glavna uporaba	P

Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje