

**Garant****CCMT 120408, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260066 HB7020
GTIN	4045197710826
Razred artikla	21G

**Opis**

CCMT 120408 HB7020 Zvrst: HB7020  
Lomilec odrezkov: SS  
Toleranca: MF  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 150 - 400 m/min

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Podajanje $f$	0,05 - 2,5 mm/v
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 400 m/min

Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje